



COMPACTE CUSTOM ORDER HANDLEIDING

- ① Wanneer je jouw custom ontwerp tekent kan je onderstaande snijmogelijkheden gebruiken:


V-Cut



Bevel-Cut



Thru-Cut



- ② Als je jouw ontwerp tekent bouw je je bestand op uit lagen. Gebruik voor elke snijmogelijkheid een aparte laag en specificeer de diepte van de insnede.




Laag 1: V-Cut, diepte -5 mm




Een v-cut is altijd 90 graden. Voor een v-cut hoeft maar een snijlijn getekend te worden, dit is de centerlijn van een v-cut.

Laag 2: Bevel-Cut, diepte -5 mm

Laag 3: Thru-Cut



- ③ Definieer jouw ontwerp op basis van deze specificaties:



- ! Wanneer de binnenvormen van letters vast dienen te blijven zitten kunnen er "bruggetjes" toegevoegd worden. Deze bruggetjes zijn simpelweg onderbrekingen in de snijlijn.

1. V-Cut diepte

9 mm: min -2 mm | max -8 mm
12mm: min -2 mm | max -11 mm

5. Letter grootte

9 mm: min 3 x 3 mm | max ∞ mm
12mm: min 4 x 4 mm | max ∞ mm

2. Bevel-Cut diepte

9 mm: min -2 mm | max -9 mm
12mm: min -2 mm | max -12 mm

6. Thru-Cut gat grootte

9 mm: min 6 ∅ mm | max ∞ mm
12mm: min 7 ∅ mm | max ∞ mm

3. Bevel-Cut radius

9 mm: min 100 mm | max ∞ mm
12mm: min 100 mm | max ∞ mm

7. Thru-Cut radius


9 mm: min 3 mm | max ∞ mm
12mm: min 3,5 mm | max ∞ mm

4. Thru-Cut grootte

9 mm: min 6 x 6 mm | max ∞ mm
12mm: min 6 x 6 mm | max ∞ mm


- ④ Meerdere vormen uit een PET Felt paneel dienen op een paneel gepositioneerd te worden met gewenst 10 mm als tussenruimte.

Gebruik 10 mm tussenruimte tussen elk ontwerp



Canvas grootte Standard Collection PET Felt Panel: 2400 x 1200 mm
Canvas grootte Melange Collection PET Felt Panel: 2780 x 1180 mm
Canvas grootte Refined Collection PET Felt Panel: 2900 x 1150 mm

- ⑤ Lever een voorbeeldbestand aan als PDF en het snijdbestand als DXF, AI of SVG, beide op 1:1 schaal. Nadat wij het een laatste keer checken, is jouw ontwerp klaar om uit te snijden



Download onze uitgebreide handleiding op refelt.com/nl/custom-order